

Справочный листок технических данных

HDC 10B TOS 1M32 WMP

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP66, IP67, во вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Винт, , Типоразмер кабельных вводов: M 32
Заказ №	2716720000
Тип	HDC 10B TOS 1M32 WMP
GTIN (EAN)	4050118803297
Кол.	1 Штука



HDC 10B TOS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

Размеры и массы

Высота	136 mm	Высота (в дюймах)	5.3543 inch
Масса нетто	142 g		

Температуры

Температура окружающей среды -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Кабельный вход	с кабельными сальниковыми вводами	Высота корпуса В	136 mm
----------------	--------------------------------------	------------------	--------

Исполнение

Кабельные вводы, количество	1	Типоразмер кабельных вводов	M 32
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть	Крышка	без крышки
Момент затяжки	3 Nm	Количество кабельных входов сверху	1
Количество кабельных входов сбоку	1	Исполнение корпуса	Вход кабеля сверху
Исполнение затворной системы	Винт	Типоразмер установки	4
Кабельный вход	с кабельными сальниковыми вводами	Уплотнение	NBR
Цвет (RAL)	RAL 9011	BG	4
Подходит для ModuPlug®	Да		

Кабельный ввод WMP

Диаметр кабеля, мин.	11 mm	Диаметр кабеля, макс.	21 mm
Размер под ключ	30 mm	Типоразмер кабельных вводов	M 32

Общие данные

Момент затяжки	3 Nm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал корпуса	PA	Вид защиты	IP66, IP67, во вставленном состоянии
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь

Классификации


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02

Технические данные

ECLASS 15.0

27-44-02-02

Изображения





HDC 10B TOS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные кронштейны



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

Основные данные для заказа

Тип	HDC AF SET WM	Версия
Заказ №	2716800000	HDC - корпус, Типоразмер установки: , Вид защиты:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC AF WM	Версия
Заказ №	2716790000	HDC - корпус, Типоразмер установки: , Вид защиты:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Кол.	20 ST	