

**HDC 16B TOS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

**Основные данные для заказа**

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP66, IP67, во вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Винт, , Типоразмер кабельных вводов: M 40
Заказ №	<a href="#">2716730000</a>
Тип	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
Кол.	1 Штука

## HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

## Размеры и массы

Высота	140 mm	Высота (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	170 g		

## Температуры

Температура окружающей среды -40 °C... 100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Габаритные размеры

Кабельный вход	с кабельными сальниковыми вводами	Высота корпуса В	140 mm
----------------	-----------------------------------	------------------	--------

## Исполнение

Кабельные вводы, количество	1	Типоразмер кабельных вводов	M 40
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть	Крышка	без крышки
Момент затяжки	3 Nm	Количество кабельных входов сверху	1
Количество кабельных входов сбоку	1	Исполнение корпуса	Вход кабеля сверху
Исполнение затворной системы	Винт	Типоразмер установки	6
Кабельный вход	с кабельными сальниковыми вводами	Уплотнение	NBR
Цвет (RAL)	RAL 9011	BG	6
Подходит для ModuPlug®	Да		

## Кабельный ввод WMP

Диаметр кабеля, мин.	19 mm	Диаметр кабеля, макс.	28 mm
Размер под ключ	36 mm	Типоразмер кабельных вводов	M 40

## Общие данные

Момент затяжки	3 Nm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал корпуса	PA	Вид защиты	IP66, IP67, во вставленном состоянии
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь

## Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02

**HDC 16B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technical data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-02-02



---

**HDC 16B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 16B TOS 1M40 WMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Монтажные кронштейны



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC AF SET WM	Версия
Заказ №	<a href="#">2716800000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: , Вид защиты:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC AF WM	Версия
Заказ №	<a href="#">2716790000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: , Вид защиты:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Кол.	20 ST	