

**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

**Основные данные для заказа**

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP66, IP67, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Винт, , Типоразмер кабельных вводов: M 40
Заказ №	<a href="#">2716780000</a>
Тип	HDC 24B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803655
Кол.	1 Штука

**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

**Размеры и массы**

Масса нетто 185.68 g

**Температуры**

Температура окружающей среды -40 °C...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Габаритные размеры**

Кабельный вход с кабельными сальниковыми вводами

**Исполнение**

Кабельные вводы, количество	1	Типоразмер кабельных вводов	M 40
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть	Крышка	без крышки
Момент затяжки	3 Nm	Количество кабельных входов сбоку	1
Исполнение корпуса	Вход кабеля сбоку	Исполнение затворной системы	Винт
Типоразмер установки	8	Кабельный вход	с кабельными сальниковыми вводами
Уплотнение	NBR	Цвет (RAL)	RAL 9011
BG	8	Подходит для ModuPlug®	Да

**Кабельный ввод WMP**

Диаметр кабеля, мин.	19 mm	Диаметр кабеля, макс.	28 mm
Размер под ключ	36 mm	Типоразмер кабельных вводов	M 40

**Общие данные**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Поверхность	необработанный
Вид защиты	IP66, IP67, во вставленном состоянии		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC 24B TSS 1M40 WMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажные кронштейны



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC AF SET WM	Версия	
Заказ №	<a href="#">2716800000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: , Вид защиты:	
GTIN (EAN)	4050118803679		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC AF WM	Версия	
Заказ №	<a href="#">2716790000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: , Вид защиты:	
GTIN (EAN)	4050118803662		
Кол.	20 ST		