

HDC 10B AF WM COVER



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP66, во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, Винт
Заказ №	2716820000
Тип	HDC 10B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803693
Кол.	1 Штука

HDC 10B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

Размеры и массы

Глубина	55 mm	Глубина (дюймов)	2.1654 inch
Высота	39.5 mm	Высота (в дюймах)	1.5551 inch
Ширина	102.5 mm	Ширина (в дюймах)	4.0354 inch
Длина	102.5 mm	Длина (в дюймах)	4.0354 inch
Масса нетто	42.24 g		

Температуры

Температура окружающей среды -20 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Кабельный вход	Нет
----------------	-----

Исполнение

Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Крышка	Крышка	с крышкой
Момент затяжки	3 Nm	Количество кабельных входов сбоку	0
Исполнение корпуса	Крышка для нижней части корпуса	Исполнение затворной системы	Винт
Типоразмер установки	4	Кабельный вход	Нет
Тип	Крышка	Уплотнение	NBR
Цвет (RAL)	RAL 7035	BG	4
Подходит для ModuPlug®	Да		

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Вид защиты	IP66, во вставленном состоянии
-----------------------------	-----	------------	--------------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		