

Справочный листок технических данных

HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP66, во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, Винт
Заказ №	2716830000
Тип	HDC 16B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803808
Кол.	1 Штука



HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

Размеры и массы

Масса нетто 5.5 g

Температуры

Температура окружающей среды -20 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Кабельный вход Нет

Исполнение

Верхняя часть/нижняя часть/крышка Крышка

Момент затяжки 3 Nm

Исполнение корпуса Крышка для нижней части корпуса

Типоразмер установки 6

Тип Крышка

Цвет (RAL) RAL 7035

Подходит для ModuPlug® Да

Крышка с крышкой

Количество кабельных входов сбоку 0

Исполнение затворной системы Винт

Кабельный вход Нет

Уплотнение NBR

BG 6

Общие данные

Момент затяжки 3 Nm

Основной материал корпуса PA

Корпуса ЭМС Нет

Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Вид защиты IP66, во вставленном состоянии

Материал запорного элемента Нержавеющая сталь

Классификации

ETIM 8.0

EC000437

ETIM 9.0

EC000437

ETIM 10.0

EC000437

ECLASS 15.0

27-44-02-02