

## HDC 16B AF WM COVER



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP66, во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, Винт, , Типоразмер кабельных вводов: попе
Заказ №	<a href="#">2716830000</a>
Тип	HDC 16B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803808
Кол.	1 Штука

## HDC 16B AF WM COVER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

### Размеры и массы

Масса нетто 5.5 g

### Температуры

Температура окружающей среды -20 °C...100 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Габаритные размеры

Кабельный вход Нет

### Исполнение

Типоразмер кабельных вводов	none	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Крышка
Крышка	с крышкой	Момент затяжки	3 Nm
Количество кабельных входов сбоку	0	Исполнение корпуса	Крышка для нижней части корпуса
Исполнение затворной системы	Винт	Типоразмер установки	6
Кабельный вход	Нет	Тип	Крышка
Уплотнение	NBR	Цвет (RAL)	RAL 7035
BG	6	Подходит для ModuPlug®	Да

### Кабельный ввод WMP

Типоразмер кабельных вводов none

### Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Поверхность	необработанный
Вид защиты	IP66, во вставленном состоянии		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		