# Справочный листок технических данных

#### IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Основные данные для заказа

Версия	Тросовый кабель, М8, Р-кодировка – прямое
	гнездо IP67, открытый, Cat. 5e, Полиуретан, 3 m
Заказ №	<u>2717740030</u>
Тип	IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118778816
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных

Соответствовать

190 g



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E

### Технические данные

Сертификаты
-------------

ROHS

Размеры и массы			
Длина	3 m	Длина (в дюймах)	118.1102 inch

#### Температуры

Масса нетто

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C80 °C
Температура монтажа		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

#### РВ46 Общие технические данные

Вид защиты	IP67
------------	------

#### Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный	Устойчивость к воздействию масла	в соответствии с IEC 60811:404
Количество жил	4	Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754
Изоляция	Полиолефин		2 Mio
Огнестойкость	Yes	Материал оболочки	Полиуретан
Испытательное напряжение: провод- провод-экран	1 кВ пост. тока, 1 мин., 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый
Диапазон температур, стацион.	-4080 °C	Диапазон температур, движущ.	-3070 °C
Количество контактов	4		

#### Вилка левосторонняя

Штекер левый	М8, Р-кодировка,	
	IP67, розеточный	
	контакт, прямой,	
	штекер, Пластмасса,	
	экранированный	

#### Вилка правосторонняя

Штекер правый	свободный конец провода	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08

Дата создания 28.11.2025 10:04:36 МЕZ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

27-06-03-08

# Weidmüller **X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E

Технические данные

ECLASS 15.0

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E

# Изображения

#### Монтаж

M12		M12
1	yellow	1
0	white	
2 ——	orange	2
3 ——		— 3
1	blue	