Справочный листок технических дан-

IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

Версия	Тросовый кабель, М8, Р-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Cat. 5e, Полиуретан, 1.5
	m
Заказ №	<u>2717750015</u>
Тип	IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118779998
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать



IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS

Размеры и массы			
Длина	1.5 m	Длина (в дюймах)	59.0551 inch
Масса нетто	400 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C80 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

РВ46 Общие технические данные

Вид защиты	IP67
------------	------

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный	Устойчивость к воздействию масла	в соответствии с IEC 60811:404
Количество жил	4	Экранированный	Да
Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754	Изоляция	Полиолефин
	2 Mio	Огнестойкость	Yes
Материал оболочки	Полиуретан	Испытательное напряжение: провод- провод-экран	1 кВ пост. тока, 1 мин., 1000 Veff, 50 Hz, 1 min
Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый	Диапазон температур, стацион.	-4080 °C
Диапазон температур, движущ.	-3070 °C	Количество контактов	4

Вилка левосторонняя

Штекер левый	М8, Р-кодировка,	
	IP67, штыревой	
	контакт, прямой,	
	штекер, Пластмасса,	
	окранированный	

Вилка правосторонняя

Штекер правый	свободный конец провода

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E

Технические данные

ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Справочный листок технических данных



IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Монтаж

M12		M12
1	yellow	1
0	white	
2 ——	orange	2
3 ——		3
1	blue	1