

**IE-C5DE4UP0015PSAXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Тросовый кабель, M8, P-кодировка – изогнутое гнездо IP67, открытый, Cat. 5e, Полиуретан, 1.5 m
Заказ №	<a href="#">2717760015</a>
Тип	IE-C5DE4UP0015PSAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118779790
Кол.	1 Штука

**IE-C5DE4UP0015PSAXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Длина	1.5 m	Длина (в дюймах)	59.0551 inch
Масса нетто	98 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### РВ46 Общие технические данные

Вид защиты IP67

### Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный	Устойчивость к воздействию масла	в соответствии с IEC 60811:404
Возможно использование с троссом для протяжки	Нет	Количество жил	4
Экранированный	Да	Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754
Изоляция	Полиолефин	Циклы сгиба	2 Mio
Огнестойкость	Yes	Материал оболочки	Полиуретан
Испытательное напряжение: провод-провод-экран	1 кВ пост. тока, 1 мин., 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый
Диапазон температур, стационар.	-40...80 °C	Диапазон температур, движущ.	-30...70 °C
Количество контактов	4		

### Вилка левосторонняя

Штекер левый М8, Р-кодировка, IP67, розеточный контакт, угловой 90°, штекер, Пластмасса, экранированный

### Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

### Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**IE-C5DE4UP0015PSAXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Монтаж

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4