Справочный листок технических дан-

IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

Версия	Тросовый кабель, M8, Р-кодировка – изогнутое гнездо IP67, открытый, Cat. 5е, Полиуретан, 10
	m
Заказ №	<u>2717760100</u>
Тип	IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780130
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Длина	10 m	Длина (в дюймах)	393.7008 inch
Масса нетто	619 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C80 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
РВ46 Общие технические	данные		
			<u> </u>
Вид защиты	IP67		

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный	Устойчивость к воздействию масла	в соответствии с IEC 60811:404
Количество жил	4	Галогены	без содержания
			галогенов, по стандарту
			IEC 60754
Изоляция	Полиолефин	Циклы сгиба	2 Mio
Огнестойкость	Yes	Материал оболочки	Полиуретан
Испытательное напряжение: провод-	1 кВ пост. тока, 1 мин.,	Цветовая кодировка	белый, желтый, синий,
провод-экран	1000 Veff, 50 Hz, 1 min		оранжевый
Диапазон температур, стацион.	-4080 °C	Диапазон температур, движущ.	-3070 °C
Количество контактов	4		

Вилка левосторонняя

Штекер левый	M8, Р-кодировка, IP67, розеточный контакт, угловой 90°, штекер, Пластмасса, экранированный	

Вилка правосторонняя

Штекер правый	свободный конец провода

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0 27-06-03-08

Справочный листок технических данных



IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Монтаж

M12		M12
1	yellow	1
0	white	
2 —	orange	_
3	blue	3