Справочный листок технических дан-

IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

Версия	Тросовый кабель, М8, Р-кодировка – прямой штекер IP67, М8, Р-кодировка – прямой штекер IP67, Cat. 5e, Полиуретан, 10 m
Заказ №	<u>2717780100</u>
Тип	IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E
GTIN (EAN)	4050118780321
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать

Weidmüller 🏖

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E

Технические данные

ROHS

Размеры и массы			
Длина	10 m	Длина (в дюймах)	393.7008 inch
Масса нетто	512.16 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C80 °C
Температура монтама		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

РВ46 Общие технические данные

D =	IDG7
Зид зашиты	IP6/

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный	Устойчивость к воздействию масла	в соответствии с IEC 60811:404
Количество жил	4	Экранированный	Да
Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754	Изоляция	Полиолефин
	2 Mio	Огнестойкость	Yes
Материал оболочки	Полиуретан	Испытательное напряжение: провод- провод-экран	1 кВ пост. тока, 1 мин., 1000 Veff, 50 Hz, 1 min
Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый	Диапазон температур, стацион.	-4080 °C
Диапазон температур, движущ.	-3070 °C	Количество контактов	4

Вилка левосторонняя

Штекер левый	М8, Р-кодировка,	
	IP67, штыревой	
	контакт, прямой,	
	штекер, Пластмасса,	
	экранированный	

Вилка правосторонняя

Штекер правый	М8, Р-кодировка,	
	IP67, штыревой	
	контакт, прямой,	
	штекер, Пластмасса,	
	окранированный	

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E

Технические данные

ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Монтаж

M12		M12
1	yellow	1
0	white	
2 ——	orange	2
3 ——		— 3
4	blue	