

IE-C5DE4UP0300PCSPSS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Тросовый кабель, M8, Р-кодировка – прямой штекер IP67, M8, Р-кодировка – прямое гнездо IP67, Cat. 5е, Полиуретан, 30 m |
| Заказ № | 2717790300 |
| Тип | IE-C5DE4UP0300PCSPSS-E |
| GTIN (EAN) | 4050118780420 |
| Кол. | 1 Штука |

IE-C5DE4UP0300PCSPSS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|------------------|----------------|
| Длина | 30 m | Длина (в дюймах) | 1181.1024 inch |
| Масса нетто | 680 g | | |

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -40 °C...80 °C |
| Температура монтажа | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

PВ46 Общие технические данные

Вид защиты IP67

Технические характеристики кабеля

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Цвет оболочки | черный | Устойчивость к воздействию масла | в соответствии с IEC 60811:404 |
| Количество жил | 4 | Экранированный | Да |
| Галогены | без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754 | Изоляция | Полиолефин |
| Циклы сгиба | 2 Mio | Огнестойкость | Yes |
| Материал оболочки | Полиуретан | Испытательное напряжение: провод-провод-экран | 1 кВ пост. тока, 1 мин., 1000 Veff, 50 Hz, 1 min |
| Цветовая кодировка | белый, желтый, синий, оранжевый | Диапазон температур, стационар. | -40...80 °C |
| Диапазон температур, движущ. | -30...70 °C | Количество контактов | 4 |

Вилка левосторонняя

Штекер левый M8, P-кодировка, IP67, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый M8, P-кодировка, IP67, розеточный контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Классификации

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |

IE-C5DE4UP0300PCSPSS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

IE-C5DE4UP0300PCSPSS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Монтаж

| | | |
|-----|--------|-----|
| M12 | | M12 |
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |