Справочный листок технических дан-


SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивляемости вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 1.2 - 1.8 mm, желтый
Заказ №	<u>2719070000</u>
Тип	SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888102
Кол.	900 Штука

Справочный листок технических

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE

Технические данные

Can	тиф	ииз	TLI
Cen) I NW	ика	пы

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Ширина	3.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.1496 inch
Масса нетто	0.32 g	ширина (в дюимах)	0. 1430 IIICII

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного 0.75 mm² провода, макс.	
Поперечное сечение соединительного 0.25 mm ² провода, мин.		Наружный диаметр провода, макс.	1.8 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1.2 mm	Наружный диаметр провода	1.2 - 1.8 mm
Сечение соединительного провода	0.25 - 0.75 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Исполнение	с защелкивающимся основанием
Ширина	3.8 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цветовой код	желтый	 Галогены	Нет
Основной материал	PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)	Напечатанные символы	без
Размер маркировочной области	2.8 x 15.5 mm	 Количество на один рулон	900

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE

Изображения

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Справочный листок технических данных

SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK ROLLER SFM 1 Версия

3аказ № <u>2799000000</u> GTIN (EAN) 4064675259985

Cол. 1 S

1 ST