


## SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS



Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивляемости вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

### Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 1.8 - 2.5 мм, 24 x 4.6 мм, белый
Заказ №	<a href="#">2719110000</a>
Тип	SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888140
Кол.	700 Штука

## SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch
Ширина	4.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.1811 inch
Масса нетто	0.12 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	2.5 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1.8 mm	Наружный диаметр провода	1.8 - 2.5 mm
Сечение соединительного провода	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

### Общие данные

Вид печати	Чистый	Исполнение	с защелкивающимся основанием
Ширина	4.6 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цветовой код	белый	Галогены	Нет
Основной материал	PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)	Напечатанные символы	без
Размер маркировочной области	3.3 x 2.1.5 mm	совместимый принтер	<a href="#">THM MULTIMARK</a>
Количество на один рулон	700		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Кол.	1 ST		

### THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Версия	
Заказ №	<a href="#">2786210000</a>		
GTIN (EAN)	4064675063230		
Кол.	1 ST		