

SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивляемости вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 1.8 - 2.5 мм, 12 x 4.6 мм, желтый
Заказ №	2719120000
Тип	SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888157
Кол.	1400 Штука

SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	12 mm	Высота (в дюймах)	0.4724 inch
Ширина	4.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.1811 inch
Масса нетто	0.21 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	2.5 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1.8 mm	Наружный диаметр провода	1.8 - 2.5 mm
Сечение соединительного провода	0.75 - 1.5 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Исполнение	с защелкивающимся основанием
Ширина	4.6 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цветовой код	желтый	Галогены	Нет
Основной материал	PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)	Напечатанные символы	без
Размер маркировочной области	3.3 x 9.5 mm	совместимый принтер	THM MULTIMARK
Количество на один рулон	1400		

Классификации


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия	
Заказ №	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Кол.	1 ST		

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Версия	
Заказ №	2786210000		
GTIN (EAN)	4064675063230		
Кол.	1 ST		