


## SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS



Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивляемости вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 3.3 mm, 12 x 5.4 mm, белый |
| Заказ №    | <a href="#">2719150000</a>   |
| Тип        | SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS   |
| GTIN (EAN) | 4050118888188  |
| Кол.       | 1400 Штука   |

**SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 12 mm  | Высота (в дюймах) | 0.4724 inch |
| Ширина      | 5.4 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2126 inch |
| Масса нетто | 0.15 g |                   |             |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

|  |                           |   |                     |
|--|---------------------------|---|---------------------|
| Галогены   | Нет                       | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm <sup>2</sup>       | Наружный диаметр провода, макс.                   | 3.3 mm              |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 2.5 mm                    | Наружный диаметр провода                          | 2.5 - 3.3 mm        |
| Сечение соединительного провода                  | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |   |                     |

**Общие данные**

|  |                                   |                                |  |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Ориентация печатных символов             | горизонтально и вертикально       | Вид печати                     | Чистый                                   |
| Исполнение                               | с защелкивающимся основанием      | Ширина                         | 5.4 mm                                   |
| Класс пожаростойкости UL 94              | V-2                               | Температурный диапазон, макс.. | 90 °C                                    |
| Температурный диапазон, мин.             | -50 °C                            | Цветовой код                   | белый                                    |
| Галогены                                 | Нет                               | Основной материал              | PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU) |
| Напечатанные символы совместимый принтер | без <a href="#">THM MULTIMARK</a> | Размер маркировочной области   | 3.7 x 9.5 mm                             |
|  |                                   | Количество на один рулон       | 1400                                     |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Версия     |  |
| Заказ №    | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип        | MULTIMARK ROLLER SFM 3     | Версия |  |
| Заказ №    | <a href="#">2719270000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118849158              |        |  |
| Кол.       | 1 ST                       |        |  |