Справочный листок технических дан-


SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивляемости вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

Основные данные для заказа

Версия	SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 -
	3.3 mm, 18 x 5.4 mm, белый
Заказ №	<u>2719160000</u>
Тип	SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888195
Кол.	900 Штука

Справочный листок технических данных

SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

EC001530

27-40-04-01

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	
-------------	--

POLIC

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	40		0.7007: 1	
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch	
Ширина	5.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.2126 inch	
Масса нетто	0.23 g			
Экологическое соответствие	изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Маркировочные элементы дл	тя проводов и кабе <i>л</i>	тей 1ей		
Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm ²	
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	3.3 mm	
Наружный диаметр провода, мин.	2.5 mm	Наружный диаметр провода	2.5 - 3.3 mm	
Сечение соединительного провода	1.5 - 2.5 mm ²			
Общие данные			_	
•		D	~	
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	Вид печати	Чистый	
Исполнение	с защелкивающимся основанием	Ширина	5.4 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс	90 °C	
Гемпературный диапазон, мин.	-50 °C	Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	Основной материал	PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)	
	без	Размер маркировочной области	3.7 x 15.5 mm	
Напечатанные символы				

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001530

EC001530

EC001530

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS

Изображения

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Справочный листок технических данных

SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM-ТВ 25/360 SW Версия Заказ № 2005090000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118390216

Кол. 1 ST

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

 Тип
 MULTIMARK ROLLER SFM 3
 Версия

 Заказ №
 2719270000

 GTIN (EAN)
 4050118849158

 Кол.
 1 ST

Статус каталога / Изображения