


SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS



Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивляемости вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 3.3 mm, 18 x 5.4 mm, белый |
| Заказ № | 2719160000 |
| Тип | SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118888195 |
| Кол. | 900 Штука |

SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота | 18 mm | Высота (в дюймах) | 0.7087 inch |
| Ширина | 5.4 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2126 inch |
| Масса нетто | 0.23 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2.5 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 3.3 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 2.5 mm | Наружный диаметр провода | 2.5 - 3.3 mm |
| Сечение соединительного провода | 1.5 - 2.5 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Ориентация печатных символов | горизонтально и вертикально | Вид печати | Чистый |
| Исполнение | с защелкивающимся основанием | Ширина | 5.4 mm |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Температурный диапазон, макс.. | 90 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -50 °C | Цветовой код | белый |
| Галогены | Нет | Основной материал | PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU) |
| Напечатанные символы совместимый принтер | без THM MULTIMARK | Размер маркировочной области | 3.7 x 15.5 mm |
| | | Количество на один рулон | 900 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Версия | |
| Заказ № | 2005090000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | MULTIMARK ROLLER SFM 3 | Версия | |
| Заказ № | 2719270000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118849158 | | |
| Кол. | 1 ST | | |