Справочный листок технических дан-

SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивляемости вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 4 mm, 24 x 5.7 mm. белый
Заказ №	2719230000
Тип	SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888263
Кол	
NOJI.	600 Штука

Справочный листок технических данных



SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Серт	ифи	каты
------	-----	------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch
Ширина	5.7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2244 inch
Масса нетто	0.45 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного 4 mm ²	
		провода, макс.	
Поперечное сечение соединительного 3.3 mm ²		Наружный диаметр провода, макс.	4 mm
провода, мин.			
Наружный диаметр провода, мин.	2.5 mm	Наружный диаметр провода	2.5 - 4 mm
Сечение соединительного провода	3.3 - 4 mm ²		

Общие данные

	<u>'</u>		
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	Вид печати	Чистый
Исполнение	с защелкивающимся основанием	Ширина	5.7 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Основной материал	PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)
Напечатанные символы	без	Размер маркировочной области	4.9 x 21.5 mm
Количество на один рулон	600		

Классификации

EC001530	ETIM 7.0	EC001530
EC001530	ETIM 9.0	EC001530
EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
27-28-11-02		
	EC001530 EC001530 27-40-04-01 27-28-11-02 27-28-11-02	EC001530 ETIM 9.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &	Co.	KG
-----------------------------	-----	----

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных

SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK ROLLER SFM 4 Версия

3аказ № <u>2835010000</u> GTIN (EAN) 4064675427346

Kол. 1 ST

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM-ТВ 25/360 SW Версия
Заказ № 2005090000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118390216
Кол. 1 ST

Дата создания 14.11.2025 01:09:21 MEZ

Статус каталога / Изображения