

VG M40 EXE 20-28 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность).

Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударпрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°C без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный ввод, прямой, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), Полиамид 6 |
| Заказ № | 2722170000 |
| Тип | VG M40 EXE 20-28 SI7J G4 |
| GTIN (EAN) | 4050118821406 |
| Кол. | 15 Штука |

VG M40 EXE 20-28 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Сертификаты | CE |
| Сертификаты | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
| Допуски к эксплуатации | |



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота | 50.4 mm | Высота (в дюймах) | 1.9842 inch |
| Длина | 46 mm | Длина (в дюймах) | 1.811 inch |
| Масса нетто | 47 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -60 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Номер сертификата кабельного ввода

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Обозначение | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
| Номер сертификата кабельного ввода (INMETRO) | DNV 18.0150 X/01 | Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X |
| Условия утверждения | ATEX, IECEX | | |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 28 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 20 mm |
| Вид защиты с GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин) | Момент затяжки | 5 Nm |
| Класс пожаростойкости UL 94 | НВ | Температурный диапазон, макс.. | 70 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -60 °C | Шаг резьбы | 1.5 mm |
| Галогены | Нет | Нормы | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31 |
| Ударопрочность | 7 Дж по стандарту IEC 60079-0 | Размер под ключ 1 | 46 mm |
| Размер под ключ 2 | 46 mm | Вид защиты | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин) |
| Кабельный ввод | Метрический | Основной материал | Полиамид 6 |
| Уплотненная вставка | Силикон | Уплотнение | Силикон |
| Резьба (наружная) | M 40 | Длина резьбы | 10 mm |
| Момент затяжки заглушки, макс. | 6.00 Nm | Момент затяжки переходника, макс. | 6.00 Nm |
| Момент затяжки переходника, мин. | 4.00 Nm | Момент затяжки макс., мин | 4.00 Nm |
| Вид взрывозащиты | Взрывозащита Ex e | Указания по установке | См инструкции по сборке |

VG M40 EXE 20-28 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-02 | | |

VG M40 EXE 20-28 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Пластиковые контргайки, черные**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | SKMU M40 K SW | Версия | |
| Заказ № | 1736960000 | SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 40, 7 мм, | |
| GTIN (EAN) | 4008190956431 | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) | |
| Кол. | 10 ST | | |