## Справочный листок технических дан-

## CMA-31-41-SNAP-ON



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Вставные токовые трансформаторы
Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

#### Основные данные для заказа

Заказ №	2723380000	
Тип	<u>CMA-31-41-SNAP-ON</u>	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Кол.	1 Штука	

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


## Технические данные

Ce	пти	ψ	каты

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch		
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах) 1.1811 inch			
Масса нетто	9 g				
Температуры					
Температура хранения		Рабочая температура			
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Классификации					
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625		
ETIM 8.0	EC002625 ETIM 9.0		EC002625		
ETIM 10.0	EC002625 ECLASS 9.0		27-18-28-07 27-18-28-07		
ECLASS 9.1	23-15-90-90	23-15-90-90 ECLASS 10.0			
ECLASS 11.0	27-18-28-07 ECLASS 12.0		27-18-28-07		
ECLASS 13.0	27-18-28-07 ECLASS 14.0 27-18-28-07		27-18-28-07		
ECLASS 15.0	27-18-28-07	·	·		

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Вставной токовый трансформатор - ValueLine



Вставные токовые трансформаторы Вставные токовые трансформаторы используются в

#### Основные данные для заказа

Тип CMA-31-41-SNAP-ON Версия

Заказ № 2723380000 GTIN (EAN) 4050118810622

областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 A или 5 A. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.