

**KCMA-8-250-5A-1.5VA1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

**Основные данные для заказа**

Версия	Первичный ток: 250 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 1.5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2728090000</a>
Тип	KCMA-8-250-5A-1.5VA1
GTIN (EAN)	4050118813685
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

## KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Масса нетто	1259.28 g
-------------	-----------

## Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	80.00 mm
Рейка	80 x 120 mm		

## Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Номинальная частота	50 Hz
------------	------	---------------------	-------

## Электрические характеристики

Класс точности	1	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	1.5 VA	Первичный ток	250 A

## Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1
----------------	---

## Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

