

**КСМА-8-5000-5А-15ВА1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

**Основные данные для заказа**

Версия	Первичный ток: 5000 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 15 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2728210000</a>
Тип	КСМА-8-5000-5А-15ВА1
GTIN (EAN)	4050118809954
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

**КСМА-8-5000-5А-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	79 mm	Глубина (дюймов)	3.1102 inch
Высота	243 mm	Высота (в дюймах)	9.5669 inch
Ширина	195 mm	Ширина (в дюймах)	7.6772 inch
Масса нетто	1500 g		

**Температуры**

Температура хранения Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Размеры проводов под напряжением**

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	80.00 mm
Рейка	80 x 120 mm	Место установки	Использование внутри помещений

**Технические характеристики**

Вид защиты	IP20	Класс изоляции	E
Номинальный непрерывный тепловой ток Iтепловой	1,2 x Iном.	Номинальная частота	50 Hz

**Электрические характеристики**

Класс точности	1	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	15 VA	Первичный ток	5000 A

**Соответствие стандартам по изоляции**

Стандартный	EN 60044/1	Класс точности	1
-------------	------------	----------------	---

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**КСМА-8-5000-5А-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

