

Справочный листок технических данных

WPC WAGON 115V

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Дополнительно заказываемые принадлежности для настройки центра обработки проводов по индивидуальным требованиям. Системы подачи кабеля непосредственно в на цеховом столике на колесах или в виде внешнего блока, дополнительные принтеры и щёчки.

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины
Заказ №	2728480000
Тип	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Кол.	1 Штука



WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	750 mm	Глубина (дюймов)	29.5275 inch
Высота	1800 mm	Высота (в дюймах)	70.866 inch
Ширина	1100 mm	Ширина (в дюймах)	43.307 inch
Масса нетто	30000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

WPC

Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Тип дисплея	15-дюймовый сенсорный экран
Указание	Допустимая нагрузка макс. 180 кг, Для мобильного применения, Панель с выполненной кабельной разводкой и дополнительными сетевыми штекерными разъемами и USB-разъемами, поворотный держатель дисплея	Подключение сжатого воздуха	5,5 бара

Автоматы для отрезки

Подключение сжатого воздуха	5,5 бара	Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
-----------------------------	----------	---------------------------	---------------------------

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Подключение сжатого воздуха	5,5 бара	Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
-----------------------------	----------	---------------------------	---------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		