Справочный листок технических дан-

WPC WAGON 115V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Дополнительно заказываемые принадлежности для настройки центра обработки проводов по индивидуальным требованиям. Системы подачи кабеля непосредственно в на цеховом столике на колесах или в виде внешнего блока, дополнительные принтеры и щёчки.

Основные данные для заказа

| Версия | Автоматические машины | |
|------------|-----------------------|--|
| Заказ № | <u>2728480000</u> | |
| Тип | WPC WAGON 115V | |
| GTIN (EAN) | 4050118811346 | |
| Кол. | 1 Штука | |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| ROHS | Соответствовать | | | | |
| Размеры и массы | | | | | |
| Глубина | 750 mm | Глубина (дюймов) | 29.5275 inch | | |
| Высота | 1800 mm | Высота (в дюймах) | 70.866 inch | | |
| Ширина | 1100 mm | Ширина (в дюймах) | 43.307 inch | | |
| Масса нетто | 30000 g | | | | |
| Экологическое соответст | вие изделия | | | | |
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто | | | | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | | | | |
| WPC | | | | | |
| Электрическое подключение | 100 - 240 V AC / 50/60 | Тип дисплея | 15-дюймовый сенсорный | | |
| Указание | Нz Допустимая нагрузка макс. 180 кг, Для мобильного применения, Панель с выполненной кабельной разводкой и дополнительными сетевыми штекерными разъемами и USB- разъемами, поворотный держатель дисплея | Подключение сжатого воздуха | экран 5,5 бара | | |
| Автоматы для отрезки | | | | | |
| Подключение сжатого воздуха | 5,5 бара | Электрическое подключение | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz | | |
| Автоматы для снятия изол | іяции и обжима проводо | В | ' | | |
| Подключение сжатого воздуха | 5,5 бара | Электрическое подключение | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz | | |
| Классификации | | | ' | | |
| ETIM 6.0 | EC002224 | ETIM 7.0 | EC011808 | | |
| ETIM 8.0 | EC011808 | ETIM 9.0 | EC011808 | | |
| ETIM 10.0 | EC011808 | ECLASS 9.1 | 21-07-03-08 | | |
| ECLASS 10.0 | 21-07-03-08 | ECLASS 11.0 | 21-07-03-08 | | |
| ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 | 21-07-03-08 | ECLASS 11.0 | 21-07-03-08 | | |
| ECLASS 12.0 | 21-07-03-08 | ECLASS 15.0 | 21-07-03-08 | | |
| | 2.070000 | | 2.0,000 | | |

Статус каталога / Изображения