


VPU LOCKING CLIP L



Разнообразные аксессуары завершают продуктовую линейку

Основные данные для заказа

Заказ №	2735070000
Тип	VPU LOCKING CLIP L
GTIN (EAN)	4050118816402
Кол.	10 Штука

VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	13 mm	Высота (в дюймах)	0.5118 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	0.65 g		

Температуры

Температура хранения		Температура окружающей среды	...70 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номинальные характеристики IEC / RU

Диапазон частот, макс.	60 Hz	Диапазон частот, мин.	50 Hz
Встроенный резервный предохранитель	Нет		

Общие данные

Исполнение	Блокировочный крючок	Конструкция	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Вид защиты	IP20		

Общие параметры

Вид защиты	IP20	Цветовой код	черный
------------	------	--------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		