


## VPU LOCKING CLIP L



Разнообразные аксессуары завершают продуктовую линейку

### Основные данные для заказа

Заказ №	2735070000
Тип	<a href="#">VPU LOCKING CLIP L</a>
GTIN (EAN)	4050118816402
Кол.	10 Штука

**VPU LOCKING CLIP L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	13 mm	Высота (в дюймах)	0.5118 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	0.65 g		

**Температуры**

Температура хранения Температура окружающей среды ...70 °C  
Рабочая температура -40 °C...70 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Номинальные характеристики IEC / RU**

Диапазон частот, макс. 60 Hz Диапазон частот, мин. 50 Hz  
Встроенный резервный предохранитель Нет

**Общие данные**

Исполнение Блокировочный крючок Конструкция прочее  
Класс пожаростойкости UL 94 V-0 Цветовой код черный  
Вид защиты IP20

**Общие параметры**

Вид защиты IP20 Цветовой код черный

**Классификации**

ETIM 8.0 EC002496 ETIM 9.0 EC002496  
ETIM 10.0 EC002496 ECLASS 14.0 27-17-90-90  
ECLASS 15.0 27-17-90-90