Справочный листок технических дан-


HDC MFGS 16B DA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Frame
Заказ №	<u>2736940000</u>
Тип	HDC MFGS 16B DA
GTIN (EAN)	4050118823004
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MFGS 16B DA

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать	
Размеры и массы		
Масса нетто	81 a	

Температуры

Предельная температура	-40 °C 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Общие данные

Типоразмер установки	6	Циклы коммутации	≥ 500
Основной материал	Цинковое литье под	Серия	ModuPlug
	давлением		
Версия направляющего штифта	короткий	Количество слотов	4

Важное примечание

Сведения об изделии	РЕ-соединение больше не доступно для версии с направляющим штифтом.

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MFGS 16B DA

Изображения

