

**HDC MFGS 24B FA**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Frame
Заказ №	<a href="#">2736960000</a>
Тип	HDC MFGS 24B FA
GTIN (EAN)	4050118823028
Кол.	1 Штука

**HDC MFGS 24B FA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	37.35 mm	Глубина (дюймов)	1.4705 inch
Ширина	111 mm	Ширина (в дюймах)	4.3701 inch
Масса нетто	91.7 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

**Общие данные**

Типоразмер установки	8	Циклы коммутации	≥ 500
Основной материал	Цинковое литье под давлением	Серия	ModuPlug
Версия направляющего штифта	короткий	Количество слотов	6

**Важное примечание**

Сведения об изделии PE-соединение больше не доступно для версии с направляющим штифтом.

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**HDC MFGS 24B FA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

