

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper, 6mm ² , 10mm ²
Заказ №	2740900000
Тип	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Кол.	1 Штука

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	550 mm	Глубина (дюймов)	21.6535 inch
Высота	440 mm	Высота (в дюймах)	17.3228 inch
Ширина	415 mm	Ширина (в дюймах)	16.3386 inch
Масса нетто	40000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	6-10 мм ² (4 мм ² опц.) / AWG 10-8 (AWG 12 опц.)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 3 с	Обжим	Трапецидальный
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	10 мм ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 мм ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 мм ²
Длина обжима	8 - 18 mm	Расходные материалы	с изоляцией
Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете




- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18D GR	Версия	
Заказ №	9019190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190141349		
Кол.	500 ST		
Тип	H4,0/20D GR	Версия	
Заказ №	9019200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190126575		
Кол.	500 ST		
Тип	H4,0/26D GR	Версия	
Заказ №	9019210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190002336		
Кол.	100 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20 SW	Версия	
Заказ №	0533500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Кол.	100 ST		
Тип	H6,0/26 SW	Версия	
Заказ №	0565700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190026837		
Кол.	100 ST		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H10,0/22 EB	Версия	
Заказ №	0534200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, цвет	
GTIN (EAN)	4008190033460	слоновой кости	
Кол.	100 ST		
Тип	H10,0/28 EB	Версия	
Заказ №	0565800000	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, цвет	
GTIN (EAN)	4008190138646	слоновой кости	
Кол.	100 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20D GE	Версия	
Заказ №	9019220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 ST		
Тип	H6,0/26D GE	Версия	
Заказ №	9019230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190072117		
Кол.	100 ST		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H10,0/22D R	Версия	
Заказ №	9019240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190075385		
Кол.	100 ST		
Тип	H10,0/28D R	Версия	
Заказ №	9019250000	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190041410		
Кол.	100 ST		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18T OR	Версия	
Заказ №	9021100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	
GTIN (EAN)	4008190061708		
Кол.	500 ST		
Тип	H4,0/20T OR	Версия	
Заказ №	9021110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	
GTIN (EAN)	4008190035754		
Кол.	500 ST		
Тип	H4,0/26T OR	Версия	
Заказ №	9021120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, оранжевый	
GTIN (EAN)	4008190092825		
Кол.	100 ST		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



6 mm²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20T GN	Версия	
Заказ №	9021130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый	
GTIN (EAN)	4008190111731		
Кол.	100 ST		
Тип	H6,0/26T GN	Версия	
Заказ №	9021140000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, зеленый	
GTIN (EAN)	4008190022501		
Кол.	100 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²



10 mm²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H10,0/22T BR	Версия	
Заказ №	9021150000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, коричневый	
GTIN (EAN)	4008190086886		
Кол.	100 ST		
Тип	H10,0/28T BR	Версия	
Заказ №	9021160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, коричневый	
GTIN (EAN)	4008190041915		
Кол.	100 ST		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	URS CA 100 DUO 4-6MM ²	Версия
Заказ №	2769020000	
GTIN (EAN)	4064675026303	
Кол.	1 ST	
Тип	URS CA 100 DUO 4-10MM ²	Версия
Заказ №	2769030000	
GTIN (EAN)	4064675026310	
Кол.	1 ST	
Тип	AIMESA VRM 3,49	Версия
Заказ №	2007380000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4050118392753	
Кол.	1 ST	

Автоматические аппараты



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	CA 100 DUO S	Версия
Заказ №	2912430000	Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима
GTIN (EAN)	4099986536005	
Кол.	1 ST	