

**CABTITE EP A 24/17 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Cabtite - система ввода кабелей**

Вставляйте кабели и провода без разъемов в шкафы управления, корпуса и машины в самых маленьких пространствах, легко и с экономией места.

Пластины кабельных вводов Cabtite позволяют сделать это даже в самых сложных условиях, будь то защитные рукава, пневматические/гидравлические рукава или волоконно-оптические кабели – установка кабелей выполняется быстро, легко и с экономией места. Установка выполняется через лишь один прямоугольный вырез в стенке, что обеспечивает на 40% большую скорость выполнения работы (в сравнении со стандартными кабельными вводами).

Пластины кабельных вводов IP54 представляют собой не требующую использования инструментов версию с защелкиванием, которая протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60529, изготовлена из сертифицированного UL94 V-0 термополиэтилена и может использоваться при температуре от -40 °C до +90 °C.

Пластины кабельных вводов Cabtite – это экономичная альтернатива распространенным кабельным вводам.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 мм, Ширина: 142 мм, Глубина: 12 мм, -40 °C... 90 °C, IP54 |
| Заказ №    | <a href="#">2743560000</a>                                                                                                                       |
| Тип        | CABTITE EP A 24/17 GY                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4064675 120988                                                                                                                                   |
| Кол.       | 10 Штука                                                                                                                                         |

**САВТИТЕ EP A 24/17 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

**Размеры и массы**

|                      |        |                       |             |
|----------------------|--------|-----------------------|-------------|
| Глубина              | 12 mm  | Глубина (дюймов)      | 0.4724 inch |
| Высота               | 44 mm  | Высота (в дюймах)     | 1.7323 inch |
| Ширина               | 142 mm | Ширина (в дюймах)     | 5.5905 inch |
| Толщина стенок, мин. | 1.5 mm | Толщина стенок, макс. | 2.5 mm      |
| Масса нетто          | 42.5 g |                       |             |

**Температуры**

Рабочая температура -40 °C...90 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Количество подключаемых кабелей**

Вид монтажа зафиксированный

Number of connectable cables 17

|                 |                       |                |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| Кабельные вводы | Количество            | 5              |
|                 | Диаметр кабеля, мин.  | 1 mm           |
|                 | Диаметр кабеля, макс. | 10.5 mm        |
|                 | Тип кабеля            | Круглый кабель |
|                 | Количество            | 12             |
|                 | Диаметр кабеля, мин.  | 1 mm           |
|                 | Диаметр кабеля, макс. | 12.6 mm        |
|                 | Тип кабеля            | Круглый кабель |

**Общая информация**

|                   |                 |                             |     |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----|
| Силикон           | Нет             | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Вид защиты        | IP54            | Основной материал           | TPE |
| Класс защиты (UL) | Type 1, Type 12 |                             |     |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |

**CAVTITE EP A 24/17 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**СABTITE EP A 24/17 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Прямоугольный разделительный штамп для разъемов для тяжелых условий эксплуатации**



Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

**Основные данные для заказа**

|            |                            |             |  |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| Тип        | KOK-112X36                 | Версия      |  |
| Заказ №    | <a href="#">9204870000</a> | Sheet holes |  |
| GTIN (EAN) | 4032248693801              |             |  |
| Кол.       | 1 ST                       |             |  |