Справочный листок технических данных

DEK 5/8 PLUS FS 1-50



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов. Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 х 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 Weidmueller, белый
Заказ №	<u>2748100000</u>
Тип	DEK 5/8 PLUS FS 1-50
GTIN (EAN)	4050118891454
Кол.	800 Штука

Справочный листок технических

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

DEK 5/8 PLUS FS 1-50

Технические данные

Сертификаты

DUTE

NOTIS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	0.08 g		

Температуры

-40...100 °C Температурный диапазон вставки

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0,001 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (Р) 8.00 mm

Общие данные

Ориентация печатных символов	вертикальный			
Ширина	8 mm			
Класс пожаростойкости UL 94	V-2			
Температурный диапазон, макс	100 °C			
Температурный диапазон, мин.	-40 °C			
Цветовой код	белый			
Галогены	Нет			
Основной материал	Полиамид 66			
Цвет печати	черный			
Напечатанные символы	Цифры			
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	в Вид поставки	MultiCard		
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Terminal marker на комбинацию				
Температурный диапазон вставки	-40100 °C			
Установка / Изготовитель	Weidmueller			

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



DEK 5/8 PLUS FS 1-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Чертеж

