

BIT C 6,3 PH1X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 1 мм, Длина лезвия: 25 мм, Толщина лезвия (A): 1 мм, Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем: 1
Заказ №	2748150000
Тип	BIT C 6,3 PH1X25
GTIN (EAN)	4050118894684
Кол.	5 Штука

BIT C 6,3 PH1X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Ширина	25 mm	Ширина (в дюймах)	0.9842 inch
Масса нетто	4.4 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Головка отвертки, крестообразный шлиц, тип Philips, размер 1
-------------------	--

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	1 mm	Толщина лезвия (A)	1 mm
Форма	Крестообразный шлиц, Philips	Размер	1
Длина лезвия	25 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	1

Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		