

**BIT C 6,3 PH1X25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

Версия	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 1 мм, Длина лезвия: 25 мм, Толщина лезвия (A): 1 мм, Размер лезвия для винтов с крестообраз- ным шлицем: 1
Заказ №	<a href="#">2748150000</a>
Тип	BIT C 6,3 PH1X25
GTIN (EAN)	4050118894684
Кол.	5 Штука

**BIT C 6,3 PH1X25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Ширина	25 mm	Ширина (в дюймах)	0.9842 inch
Масса нетто	4.4 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Головка отвертки, крестообразный шлиц, тип Philips, размер 1
-------------------	--

**Инструменты для затяжки**

Ширина лезвия (B)	1 mm	Толщина лезвия (A)	1 mm
Форма	Крестообразный шлиц, Philips	Размер	1
Длина лезвия	25 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	1

**Классификации**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		