

**BIT C 6,3 PZ2X25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 2 мм, Длина лезвия: 25 мм, Толщина лезвия (A): 2 мм, Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем: 2
Заказ №	<a href="#">2748190000</a>
Тип	BIT C 6,3 PZ2X25
GTIN (EAN)	4050118894721
Кол.	5 Штука

## BIT C 6,3 PZ2X25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Ширина	25 mm	Ширина (в дюймах)	0.9842 inch
Масса нетто	5 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Лезвие отвертки, крестообразный шлиц, тип Pozidriv, размер 2
-------------------	--

### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	2 mm	Толщина лезвия (A)	2 mm
Форма	Крестообразный шлиц, Pozidrive	Размер	2
Длина лезвия	25 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	2

### Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		