



HDC MHP 200 PE MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль питания, 1000 V, 200 A, Количество полюсов: 1, Аксиальное винтовое соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 2
Заказ №	2748260000
Тип	HDC MHP 200 PE MAS
GTIN (EAN)	4050118890891
Кол.	2 Штука



HDC MHP 200 PE MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E92202
Сертификат № (cURus)	E310075

Размеры и массы

Глубина	34.2 mm
Высота	60 mm
Ширина	34.2 mm
Масса нетто	89.5 g

Глубина (дюймов)	1.3465 inch
Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина (в дюймах)	1.3465 inch

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Версия

Вид соединения	Аксиальный винтовое соединение	Поперечное сечение соединительного провода, макс.
Поперечное сечение соединительного провода, мин.		

Общие данные

Количество полюсов	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штекер
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1000 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	200 A	Требуемые вставные слоты	2

Силовой контакт

Диапазон размеров подключаемых проводов, силовой контакт, макс.	70 mm ²
Диапазон размеров подключаемых проводов, силовой контакт, мин.	25 mm ²
Момент затяжки, макс. по сечению проводника	Поперечное сечение соединительного провода, мин.
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.
	Момент затяжки, макс.

HDC MHP 200 PE MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Технические данные

Длина снятия изоляции по диаметру кабеля	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	50 mm ²
	Момент затяжки, макс.	9 Nm
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm ²
	Момент затяжки, макс.	10 Nm
	Диаметр кабеля, макс.	12 mm
	Длина зачистки изоляции	15.00 mm
	Диаметр кабеля, макс.	16 mm
	Длина зачистки изоляции	19.00 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Изображения





HDC MHP 200 PE MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартный



Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B AC	Версия
Заказ №	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B CA	Версия
Заказ №	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Кол.	1 ST	

Стандартные



Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Заказ №	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Кол.	1 ST	



HDC MHP 200 PE MAS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары


Стандартный



Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия
Заказ №	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 24B FA	Версия
Заказ №	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Кол.	1 ST	

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия
Заказ №	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия
Заказ №	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия
Заказ №	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Кол.	1 ST	


HDC MHP 200 PE MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары


С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия
Заказ №	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия
Заказ №	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
Кол.	1 ST	


С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия
Заказ №	2737020000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
Кол.	1 ST	

С коротким направляющим штифтом





HDC MHP 200 PE MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B AD	Версия
Заказ №	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
Кол.	1 ST	

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия
Заказ №	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
Кол.	1 ST	

С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6 AB	Версия
Заказ №	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия
Заказ №	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия
Заказ №	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Кол.	1 ST	


HDC MHP 200 PE MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия
Заказ №	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия
Заказ №	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Кол.	1 ST	

С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия
Заказ №	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия
Заказ №	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
Кол.	1 ST	

HDC MHP 200 PE MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия
Заказ №	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Кол.	1 ST	

HDC MHP 200 PE MAS

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP 200 PE FAS	Версия
Заказ №	2748270000	Модуль питания, 1000 V, 200 A, Количество полюсов: 1,
GTIN (EAN)	4050118891041	Аксиальное винтовое соединение, Гнездо, Требуемые вставные
Кол.	2 ST	слоты: 2