#### **HDC MHP 70 MAS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Версия	Модуль питания, 1000 V, 70 А, Количество полюсов: 2, Аксиальное винтовое соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	2748300000
Тип	HDC MHP 70 MAS
GTIN (EAN)	4050118891119
Кол.	2 Штука

#### **HDC MHP 70 MAS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>
Сертификат № (UR)	E92202
Сертификат № (cURus)	E310075

#### Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	45 mm	Высота (в дюймах)	1.7716 inch
Ширина	34.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.3465 inch
Масса нетто	8.5 g	<u> </u>	

#### Температуры

Предельная температура -40 °С ... 125 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

#### Версия

Вид соединения	Аксиальное винтовое	Поперечное сечение соединительного 25 mm <sup>2</sup>
	соединение	провода, макс.
Поперечное сечение соедините	льного 4 mm²	
провода, мин.		

#### Данные соединений защ. заземления (РЕ)

Вид соединения защитного провода РЕВинтовое соединение через рамку

#### Общие данные

Количество полюсов	2	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Изоляционный материал	Поликарбонат	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 6198	4)1000 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 B	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	70 A	Требуемые вставные слоты	1

#### Силовой контакт

Диапазон размеров подключаемых	25 mm <sup>2</sup>
проволов силовой контакт макс	





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Диапазон размеров подключаемых проводов, силовой контакт, мин.	4 mm <sup>2</sup>	
Момент затяжки, макс. по сечению проводника	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm²
	Момент затяжки, макс.	2 Nm
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	10 mm²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	25 mm²
	Момент затяжки, макс.	3 Nm
Длина снятия изоляции по диаметру	Диаметр кабеля, макс.	7 mm
кабеля	Длина зачистки изоляции	11.00 mm
	Диаметр кабеля, макс.	10.5 mm
	Длина зачистки изоляции	15.00 mm

#### Классификации

<u> </u>		
EC000438	ETIM 7.0	EC000438
EC000438	ETIM 9.0	EC000438
EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17
27-44-02-17	ECLASS 10.0	27-44-02-17
27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
27-44-02-17	ECLASS 14.0	27-44-02-17
27-44-02-17		
	EC000438 EC000438 27-44-02-17 27-44-02-17 27-44-02-17	EC000438 ETIM 9.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-17 ECLASS 10.0 27-44-02-17 ECLASS 12.0 27-44-02-17 ECLASS 14.0

## Weidmüller **₹**

#### **HDC MHP 70 MAS**


#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения







### **HDC MHP 70 MAS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Стандартный



#### Основные данные для заказа

	- 11.	
Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B AC	Версия
Заказ №	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B CA	Версия
Заказ №	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Кол.	1 ST	

#### Стандартные



Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	<u>1429010000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
	HDC MF 16B DA 1429030000	Версия Frame

## Weidmüller **₹**

#### **HDC MHP 70 MAS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия
Заказ №	<u>1429050000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 24B FA	Версия
Тип Заказ №	HDC MF 24B FA 1429070000	Версия Frame

#### С длинным направляющим штифтом



Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия
Заказ №	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия
Заказ №	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия
Заказ №	<u>2737040000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Кол.	1 ST	

#### **HDC MHP 70 MAS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### С коротким направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия
Заказ №	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия
Тип Заказ №	HDC MFGS 24B AF 2736950000	Версия Frame

#### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия
Заказ №	2737020000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
Кол.	1 ST	

#### С коротким направляющим штифтом



## Weidmüller **3**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **HDC MHP 70 MAS**

### Аксессуары

#### Основные данные для заказа

Тип HDC MFGS 16B AD Верси Заказ № <u>2736930000</u> Frame GTIN (EAN) 4050118822298

(ол. 1 ST

#### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

 Тип
 HDC MFGL 16B AD
 Версия

 Заказ №
 2737010000
 Frame

 GTIN (EAN)
 4050118823066

 Кол.
 1 ST

#### С коротким направляющим штифтом



Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия
Заказ №	<u>2736890000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия
Заказ №	<u>2736960000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия
Заказ №	<u>2736910000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Кол.	1 ST	

## Weidmüller 🏖

#### **HDC MHP 70 MAS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия
Заказ №	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия
Тип Заказ №	HDC MFGL 10B CA 2737000000	Версия Frame

#### С коротким направляющим штифтом



Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия
Заказ №	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия
Тип Заказ №	HDC MFGS 10B CA 2736920000	Версия Frame
Заказ №	2736920000	



## Weidmüller **3**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **HDC MHP 70 MAS**

## Аксессуары

#### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия
Заказ №	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Кол.	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Сопрягаемые детали

#### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP 70 FAS	Версия
Заказ №	<u>2748310000</u>	Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2,
GTIN (EAN)	4050118890884	Аксиальное винтовое соединение, Гнездо, Требуемые вставные
Кол.	2 ST	слоты: 1
Тип	HDC MHP 70 FC	Версия
Заказ №	<u>2668180000</u>	Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2, Обжимное
GTIN (EAN)	4050118765892	соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	