

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Версия	Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2, Аксиальное винтовое соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<a href="#">2748310000</a>
Тип	HDC MHP 70 FAS
GTIN (EAN)	4050118890884
Кол.	2 Штука

**HDC MHP 70 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E92202
Сертификат № (cURus)	E310075

**Размеры и массы**

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	45 mm	Высота (в дюймах)	1.7716 inch
Ширина	34.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.3465 inch
Масса нетто	8.64 g		

**Температуры**

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

**Версия**

Вид соединения	Аксиальное винтовое соединение	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	25 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>		

**Данные соединений защ. заземления (PE)**

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение через рамку
-------------------------------------	---------------------------------

**Общие данные**

Количество полюсов	2	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Изоляционный материал	Поликарбонат	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Гнездо	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1000 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 В	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	70 А	Требуемые вставные слоты	1

**Силовой контакт**

Диапазон размеров подключаемых проводов, силовой контакт, макс.	25 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Диапазон размеров подключаемых проводов, силовой контакт, мин.	4 mm <sup>2</sup>	
Момент затяжки, макс. по сечению проводника	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>
	Момент затяжки, макс.	2 Nm
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	10 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	25 mm <sup>2</sup>
	Момент затяжки, макс.	3 Nm
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	10 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	25 mm <sup>2</sup>
Длина снятия изоляции по диаметру кабеля	Момент затяжки, макс.	6 Nm
	Диаметр кабеля, макс.	7 mm
	Длина зачистки изоляции	11.00 mm
	Диаметр кабеля, макс.	10.5 mm
	Длина зачистки изоляции	15.00 mm

## Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHP 70 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Кол.	1 ST	

### Стандартные



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Кол.	1 ST	

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429050000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233285		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429070000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233520		
Кол.	1 ST		

### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736990000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736970000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737040000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Кол.	1 ST		


## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары


#### С коротким направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736950000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
Кол.	1 ST		


#### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Кол.	1 ST		

#### С коротким направляющим штифтом



## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Кол.	1 ST		

### С длинным направляющим штифтом



### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736890000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736910000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
Кол.	1 ST		

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737030000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737000000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736900000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Кол.	1 ST		

**HDC MHP 70 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**С длинным направляющим штифтом**



**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Кол.	1 ST		

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Сопрягаемые детали

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP 70 MAS	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748300000</a>	Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2,	
GTIN (EAN)	4050118891119	Аксиальное винтовое соединение, Штекер, Требуемые вставные	
Кол.	2 ST	слоты: 1	
Тип	HDC MHP 70 MC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2668190000</a>	Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2, Обжимное	
GTIN (EAN)	4050118767537	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1	
Кол.	1 ST		