

HDC MHX 2 FAS



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль питания, 690 V, 40 A, Количество полюсов: 2, Аксиальное винтовое соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	2748330000
Тип	HDC MHX 2 FAS
GTIN (EAN)	4050118891102
Кол.	2 Штука

HDC MNX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E92202

Сертификат № (cURus) E310075

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	33.5 mm	Высота (в дюймах)	1.3189 inch
Ширина	34.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.3465 inch
Масса нетто	28 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Версия

Вид соединения Аксиальное винтовое соединение Поперечное сечение соединительного провода, макс. 10 mm²

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 2.5 mm²

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Общие данные

Количество полюсов	2	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Гнездо
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Основной материал	Поликарбонат	Серия	ModuPlug
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	690 V	Расчетное напряжение по UL/CSA	600 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	40 А
Требуемые вставные слоты	1		

Силовой контакт

Момент затяжки, силовой контакт, макс. 2 Nm

HDC MHX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Момент затяжки, силовой контакт, мин.	1.5 Nm	
Диапазон размеров подключаемых проводов, силовой контакт, макс.	10 mm ²	
Диапазон размеров подключаемых проводов, силовой контакт, мин.	2.5 mm ²	
Момент затяжки, макс. по сечению проводника	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²
	Момент затяжки, макс.	1.5 Nm
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	6 mm ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm ²
	Момент затяжки, макс.	2 Nm
Длина снятия изоляции по диаметру кабеля	Диаметр кабеля, макс.	4.8 mm
	Длина зачистки изоляции	9.00 mm
	Диаметр кабеля, макс.	6.5 mm
	Длина зачистки изоляции	11.00 mm
Шестигранное углубление	2 mm	

Классификации




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MHX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартный




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 6B AB	Версия	
Заказ №	1428920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233414		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 6B BA	Версия	
Заказ №	1428940000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233353		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 10B AC	Версия	
Заказ №	1428960000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233223		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 10B CA	Версия	
Заказ №	1428980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233278		
Кол.	1 ST		

Стандартные



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия	
Заказ №	1429010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233315		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 16B DA	Версия	
Заказ №	1429030000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233407		
Кол.	1 ST		

HDC MHX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартный




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия	
Заказ №	1429050000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233285		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 24B FA	Версия	
Заказ №	1429070000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233520		
Кол.	1 ST		

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия	
Заказ №	2736990000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия	
Заказ №	2736970000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия	
Заказ №	2737040000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Кол.	1 ST		


HDC MHX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С коротким направляющим штифтом




Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия	
Заказ №	2736940000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия	
Заказ №	2736950000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
Кол.	1 ST		

С длинным направляющим штифтом




Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия	
Заказ №	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Кол.	1 ST		

С коротким направляющим штифтом



Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

HDC MHX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B AD	Версия	
Заказ №	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Кол.	1 ST		

С длинным направляющим штифтом




Простота
 Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия	
Заказ №	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Кол.	1 ST		

С коротким направляющим штифтом



Простота
 Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия	
Заказ №	2736890000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия	
Заказ №	2736960000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия	
Заказ №	2736910000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
Кол.	1 ST		

HDC MHX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия	
Заказ №	2737030000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия	
Заказ №	2737000000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
Кол.	1 ST		

С коротким направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия	
Заказ №	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия	
Заказ №	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Кол.	1 ST		

HDC MHX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия	
Заказ №	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Кол.	1 ST		

HDC MHX 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHX 2 MAS	Версия
Заказ №	2748320000	Модуль питания, 690 V, 40 A, Количество полюсов: 2, Аксиальное
GTIN (EAN)	4050118891027	винтовое соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	2 ST	
Тип	HDC MHX 2 MC	Версия
Заказ №	2748340000	Модуль питания, 830 V, 40 A, Количество полюсов: 2, Обжимное
GTIN (EAN)	4050118890990	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	5 ST	