

**HDC MHE 5L MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Версия	Модуль сигналов, 230 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN с исполнительным устройством, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<a href="#">2748400000</a>
Тип	HDC MHE 5L MP
GTIN (EAN)	4050118890877
Кол.	1 Штука

## HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E92202
Сертификат № (cURus)	E310075

## Размеры и массы

Глубина	34 mm
Высота	36 mm
Ширина	34 mm
Масса нетто	18 g

Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота (в дюймах)	1.4173 inch
Ширина (в дюймах)	1.3386 inch

## Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Версия

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Длина снятия изоляции	8 mm
Вид соединения	PUSH IN с дополнительным устройством	Измерительное соединение	
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24

Поперечное сечение соединительного 0.25 mm<sup>2</sup> провода, мин.

## Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение через рамку
-------------------------------------	---------------------------------

## Общие данные

Количество полюсов	5	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штекер
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Основной материал	Поликарбонат	Серия	ModuPlug
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	230 V	Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	4 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A
Требуемые вставные слоты	1		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17

**HDC MHE 5L MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technical data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---



ECLASS 15.0

27-44-02-17

---

**HDC MHE 5L MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Drawings**


**HDC MHE 5L MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Стандартный****Основные данные для заказа**

Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Кол.	1 ST	


**Стандартные****Основные данные для заказа**

Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Кол.	1 ST	


**HDC MHE 5L MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Стандартный****Основные данные для заказа**

Тип	HDC MF 24B AF	Версия
Заказ №	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 24B FA	Версия
Заказ №	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Кол.	1 ST	

**С длинным направляющим штифтом****Основные данные для заказа**


Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия
Заказ №	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Кол.	1 ST	

**HDC MHE 5L MP**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**С коротким направляющим штифтом****Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия
Заказ №	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
Кол.	1 ST	

**С длинным направляющим штифтом****Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">2737020000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
Кол.	1 ST	

**С коротким направляющим штифтом**

**HDC MHE 5L MP**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGS 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">2736930000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
Кол.	1 ST	

**С длинным направляющим штифтом****Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">2737010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
Кол.	1 ST	

**С коротким направляющим штифтом****Основные данные для заказа**


Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Кол.	1 ST	

**HDC MHE 5L MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**С длинным направляющим штифтом****Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия
Заказ №	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Кол.	1 ST	

**С коротким направляющим штифтом****Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736900000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
Кол.	1 ST	

**HDC MHE 5L MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**С длинным направляющим штифтом****Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Кол.	1 ST	

## HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## Электрические модули



## Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC MHE 5L FP	Версия
Заказ №	<a href="#">2748410000</a>	Модуль сигналов, 230 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN с
GTIN (EAN)	4050118890792	исполнительным устройством, Гнездо, Требуемые вставные слоты:
Кол.	1 ST	1