

## HDC MHE 8 FP


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Версия	Модуль сигналов, 400 V, 16 A, Количество полюсов: 8, PUSH IN с исполнительным устройством, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<a href="#">2748450000</a>
Тип	HDC MHE 8 FP
GTIN (EAN)	4050118890945
Кол.	1 Штука

## HDC MHE 8 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E310075

### Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	39 mm	Высота (в дюймах)	1.5354 inch
Ширина	34.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.3425 inch
Масса нетто	18.5 g		

### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Версия

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	10 mm
Вид соединения	PUSH IN с исполнительным устройством	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>

### Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

### Общие данные

Количество полюсов	8	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Гнездо
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Основной материал	Поликарбонат	Серия	ModuPlug
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	400 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A	Требуемые вставные слоты	1

### Классификации




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHE 8 FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**




## HDC MHE 8 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Кол.	1 ST	

### Стандартные



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Кол.	1 ST	


## HDC MHE 8 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429050000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233285		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429070000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233520		
Кол.	1 ST		

### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736990000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736970000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737040000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Кол.	1 ST		


## HDC MHE 8 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### С коротким направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736950000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
Кол.	1 ST		


### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



## HDC MHE 8 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Кол.	1 ST		


### С длинным направляющим штифтом



### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736890000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736910000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
Кол.	1 ST		


## HDC MHE 8 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737030000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737000000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736900000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Кол.	1 ST		

**HDC MHE 8 FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**С длинным направляющим штифтом**



**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Кол.	1 ST		

## HDC MHE 8 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Сопрягаемые детали

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MHE 8 MC	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428880000</a>	Модуль сигналов, 400 V, 16 A, Количество полюсов: 8, Обжимное	
GTIN (EAN)	4050118233247	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1	
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MHE 8 MP	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748440000</a>	Модуль сигналов, 400 V, 16 A, Количество полюсов: 8, PUSH IN	
GTIN (EAN)	4050118890952	с исполнительным устройством, Штекер, Требуемые вставные	
Кол.	1 ST	слоты: 1	