

HDC MHS 25 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Модуль питания, 30 V, 4 A, Количество полюсов: 25, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1 |
| Заказ № | 2748510000 |
| Тип | HDC MHS 25 FC |
| GTIN (EAN) | 4050118890846 |
| Кол. | 5 Штука |

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E92202

Сертификат № (cURus) E310075

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 14.6 mm | Глубина (дюймов) | 0.5748 inch |
| Высота | 30.65 mm | Высота (в дюймах) | 1.2067 inch |
| Ширина | 34.2 mm | Ширина (в дюймах) | 1.3465 inch |
| Длина | 14.6 mm | Длина (в дюймах) | 0.5748 inch |
| Масса нетто | 46 g | | |

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Версия

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 28 | Вид соединения | Обжимное соединение |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0.5 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.08 mm ² | | |

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Общие данные

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|----------|
| Количество полюсов | 25 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Циклы коммутации | ≥ 500 | Тип | Гнездо |
| Категория перенапряжения | III | Степень загрязнения | 3 |
| Основной материал | Поликарбонат | Серия | ModuPlug |
| Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 30 V | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 0.8 kV |
| Расчетный ток (DIN EN 61984) | 4 A | Требуемые вставные слоты | 1 |

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сигнальный контакт

| | | | |
|---|------|--|--------|
| Расчетное напряжение (DIN EN 61984), сигнальный контакт | 30 V | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984), сигнальный контакт | 0.8 kV |
| Расчетный ток (DIN EN 61984), сигнальный контакт | 4 A | | |



Силовой контакт

| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984), силовой контакт | 0.8 kV | | |
| Момент затяжки, макс. по сечению проводника | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.08 mm ² | |
| | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0.5 mm ² | |
| Длина снятия изоляции по диаметру кабеля | Диаметр кабеля, мин. | 2.2 mm | |
| | Длина зачистки изоляции | 4.20 mm | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

Drawings



HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories


Стандартный



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MF 6B AB | Версия | |
| Заказ № | 1428920000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 1428940000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 10B AC | Версия | |
| Заказ № | 1428960000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 1428980000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Стандартные



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MF 16B AD | Версия | |
| Заказ № | 1429010000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 16B DA | Версия | |
| Заказ № | 1429030000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories


Стандартный



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MF 24B AF | Версия | |
| Заказ № | 1429050000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 24B FA | Версия | |
| Заказ № | 1429070000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 10B AC | Версия | |
| Заказ № | 2736990000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGL 6B AB | Версия | |
| Заказ № | 2736970000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGL 24B FA | Версия | |
| Заказ № | 2737040000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories


С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 16B DA | Версия | |
| Заказ № | 2736940000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 24B AF | Версия | |
| Заказ № | 2736950000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 16B DA | Версия | |
| Заказ № | 2737020000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С коротким направляющим штифтом



HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 16B AD | Версия | |
| Заказ № | 2736930000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 16B AD | Версия | |
| Заказ № | 2737010000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 6B AB | Версия | |
| Заказ № | 2736890000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 24B FA | Версия | |
| Заказ № | 2736960000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 10B AC | Версия | |
| Заказ № | 2736910000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories


С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 24B AF | Версия | |
| Заказ № | 2737030000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGL 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 2737000000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 2736900000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 2736920000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 2736980000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Электрические модули



Гибкий
Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | HDC MHS 25 MC | Версия | |
| Заказ № | 2748500000 | Модуль питания, 30 V, 4 A, Количество полюсов: 25, Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1 | |
| GTIN (EAN) | 4050118890914 | | |
| Кол. | 5 ST | | |

Миниатюрный защитный автомат

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | MCB 489 1P D 25A ACDC | Версия | |
| Заказ № | 2478710000 | Миниатюрный защитный автомат, Количество полюсов: 1, 25 A, | |
| GTIN (EAN) | 4050118491289 | белый | |
| Кол. | 72 ST | | |

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Обжимные контакты D-SUB



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HDC C HS SM0.08-0.12 AU | Версия |
| Заказ № | 2748710000 | Штекер, Золото, 0.08 - 0.12 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890556 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | HDC C HS SM0.2-0.5 AU | Версия |
| Заказ № | 2748700000 | Штекер, Золото, 0.2 - 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890709 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | HDC C HS BM0.08-0.12 AU | Версия |
| Заказ № | 2748730000 | Гнездо, Золото, 0.08 - 0.12 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890549 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | HDC C HS BM0.2-0.5 AU | Версия |
| Заказ № | 2748720000 | Гнездо, Золото, 0.2 - 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890631 | |
| Кол. | 100 ST | |