

HDC MGBIT 8 MC



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8, Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1 |
| Заказ № | 2748520000 |
| Тип | HDC MGBIT 8 MC |
| GTIN (EAN) | 4050118890761 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (UR) | E92202 |

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 13.9 mm | Глубина (дюймов) | 0.5472 inch |
| Высота | 41.4 mm | Высота (в дюймах) | 1.6299 inch |
| Ширина | 26.35 mm | Ширина (в дюймах) | 1.0374 inch |
| Масса нетто | 30.4 g | | |

Температуры

| | |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 85 °C |
|------------------------|------------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Версия

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 20 | Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 4.2 mm |
| Вид соединения | Обжимное соединение | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 28 |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0.5 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.08 mm ² |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|----------|--|--------------|
| Количество полюсов | 8 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Изоляционный материал | PC | Категория | Cat. 6A |
| Циклы коммутации | ≥ 500 | Тип | Штекер |
| Степень загрязнения | 3 | Основной материал | Поликарбонат |
| Серия | ModuPlug | Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 50 V |
| Расчетное напряжение по UL/CSA | 50 V | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 0.8 kV |
| Расчетный ток (DIN EN 61984) | 5 A | Требуемые вставные слоты | 1 |

Классификации



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты D-SUB




Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | HDC C HS SM0.08-0.12 AU | Версия | |
| Заказ № | 2748710000 | Штекер, Золото, 0.08 - 0.12 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118890556 | | |
| Кол. | 100 ST | | |
| Тип | HDC C HS SM0.2-0.5 AU | Версия | |
| Заказ № | 2748700000 | Штекер, Золото, 0.2 - 0.5 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118890709 | | |
| Кол. | 100 ST | | |

Стандартный



Простота
 Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MF 6B AB | Версия | |
| Заказ № | 1428920000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 1428940000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 10B AC | Версия | |
| Заказ № | 1428960000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 1428980000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартные




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MF 16B AD | Версия | |
| Заказ № | 1429010000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 16B DA | Версия | |
| Заказ № | 1429030000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Стандартный



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MF 24B AF | Версия | |
| Заказ № | 1429050000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 24B FA | Версия | |
| Заказ № | 1429070000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | HDC MFGL 10B AC | Версия |
| Заказ № | 2736990000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MFGL 6B AB | Версия |
| Заказ № | 2736970000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MFGL 24B FA | Версия |
| Заказ № | 2737040000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| Кол. | 1 ST | |

С коротким направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | HDC MFGL 16B DA | Версия |
| Заказ № | 2736940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MFGL 24B AF | Версия |
| Заказ № | 2736950000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| Кол. | 1 ST | |

HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип HDC MFGL 16B DA

Версия


Заказ № [2737020000](#)

Frame

GTIN (EAN) 4050118823073

Кол. 1 ST

С коротким направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип HDC MFGL 16B AD

Версия


Заказ № [2736930000](#)

Frame

GTIN (EAN) 4050118822298

Кол. 1 ST

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип HDC MFGL 16B AD

Версия

Заказ № [2737010000](#)

Frame

GTIN (EAN) 4050118823066

Кол. 1 ST

HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С коротким направляющим штифтом




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 6B AB | Версия | |
| Заказ № | 2736890000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 24B FA | Версия | |
| Заказ № | 2736960000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 10B AC | Версия | |
| Заказ № | 2736910000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 24B AF | Версия | |
| Заказ № | 2737030000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGL 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 2737000000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С коротким направляющим штифтом




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 2736900000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 2736920000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 2736980000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HDC MGBIT 8 FC M SH | Версия |
| Заказ № | 3092810000 | Модуль данных, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8, |
| GTIN (EAN) | 4099987 109796 | Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1 |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MGBIT 8 FC | Версия |
| Заказ № | 2748530000 | Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8, |
| GTIN (EAN) | 4050118890839 | Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1 |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MGBIT 8 MC M SH | Версия |
| Заказ № | 3092820000 | Модуль данных, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8, |
| GTIN (EAN) | 4099987 109857 | Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1 |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MGBIT 8 MC | Версия |
| Заказ № | 2748520000 | Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8, |
| GTIN (EAN) | 4050118890761 | Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1 |
| Кол. | 1 ST | |

HDC MGBIT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | HDC MGBIT 8 FC | Версия | |
| Заказ № | 2748530000 | Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8, | |
| GTIN (EAN) | 4050118890839 | Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1 | |
| Кол. | 1 ST | | |