

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	2748530000
Тип	HDC MGBIT 8 FC
GTIN (EAN)	4050118890839
Кол.	1 Штука

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E92202

Размеры и массы

Глубина	13.9 mm	Глубина (дюймов)	0.5472 inch
Высота	41.4 mm	Высота (в дюймах)	1.6299 inch
Ширина	26.35 mm	Ширина (в дюймах)	1.0374 inch
Масса нетто	31 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Версия

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	4.2 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 28
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm ²

Общие данные

Количество полюсов	8	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Изоляционный материал	PC	Категория	Cat. 6A
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Гнездо
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	50 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	50 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0.8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	5 A	Требуемые вставные слоты	1

Классификации



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты D-SUB




Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Версия	
Заказ №	2748730000	Гнездо, Золото, 0.08 - 0.12 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118890549		
Кол.	100 ST		
Тип	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Версия	
Заказ №	2748720000	Гнездо, Золото, 0.2 - 0.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118890631		
Кол.	100 ST		

Стандартный



Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 6B AB	Версия	
Заказ №	1428920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233414		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 6B BA	Версия	
Заказ №	1428940000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233353		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 10B AC	Версия	
Заказ №	1428960000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233223		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 10B CA	Версия	
Заказ №	1428980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233278		
Кол.	1 ST		

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартные




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия	
Заказ №	1429010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233315		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 16B DA	Версия	
Заказ №	1429030000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233407		
Кол.	1 ST		

Стандартный



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия	
Заказ №	1429050000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233285		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 24B FA	Версия	
Заказ №	1429070000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233520		
Кол.	1 ST		


HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом




Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия	
Заказ №	2736990000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия	
Заказ №	2736970000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия	
Заказ №	2737040000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Кол.	1 ST		

С коротким направляющим штифтом



Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия	
Заказ №	2736940000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия	
Заказ №	2736950000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
Кол.	1 ST		

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия	
Заказ №	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Кол.	1 ST		

С коротким направляющим штифтом




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия	
Заказ №	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Кол.	1 ST		

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия	
Заказ №	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Кол.	1 ST		

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С коротким направляющим штифтом




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия
Заказ №	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия
Заказ №	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия
Заказ №	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Кол.	1 ST	

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия
Заказ №	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия
Заказ №	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Кол.	1 ST	


HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С коротким направляющим штифтом




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия	
Заказ №	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия	
Заказ №	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Кол.	1 ST		

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия	
Заказ №	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Кол.	1 ST		

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 MC	Версия
Заказ №	2748520000	Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890761	Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MGBIT 8 MC M SH	Версия
Заказ №	3092820000	Модуль данных, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4099987109857	Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MGBIT 8 FC M SH	Версия
Заказ №	3092810000	Модуль данных, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4099987109796	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 MC	Версия	
Заказ №	2748520000	Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,	
GTIN (EAN)	4050118890761	Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1	
Кол.	1 ST		