

HDC MEMC 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль данных, 50 V, 10 A, Количество полюсов: 2, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 2
Заказ №	2748570000
Тип	HDC MEMC 2 FC
GTIN (EAN)	4050118890587
Кол.	2 Штука

HDC МЕМС 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E92202

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	34 mm	Высота (в дюймах)	1.3386 inch
Ширина	34.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.3465 inch
Масса нетто	6.42 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Версия

Вид соединения Обжимное соединение Поперечное сечение соединительного 2.5 mm² провода, макс.

Поперечное сечение соединительного 0.14 mm² провода, мин.

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Общие данные

Количество полюсов	2	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Гнездо
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Основной материал	Поликарбонат	Серия	ModuPlug
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 50 V		Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0.8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	10 A	Требуемые вставные слоты	2

Классификации


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MEMC 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MEMC 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS HD 1 F	Версия
Заказ №	2748620000	Использование данных, 50 V, 10 A, Количество полюсов: 1,
GTIN (EAN)	4050118890815	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HD 4 F	Версия
Заказ №	2748580000	Использование данных, 50 V, 10 A, Количество полюсов: 4,
GTIN (EAN)	4050118890570	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HE 1 F	Версия
Заказ №	2748600000	Использование данных, 50 V, 16 A, Количество полюсов: 1,
GTIN (EAN)	4050118890563	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HS 8 F	Версия
Заказ №	2748640000	Использование данных, 50 V, 5 A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890686	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	

Пластина экранирования MEMC



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

Основные данные для заказа

Тип	HDC MEMC ADP	Версия
Заказ №	2748740000	Экранированная шина
GTIN (EAN)	4050118890624	
Кол.	1 ST	


HDC МЕМС 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартные




Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	1429010000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Заказ №	1429030000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118233407	
Кол.	1 ST	

С коротким направляющим штифтом



Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Заказ №	2736940000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118823004	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	2736930000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118822298	
Кол.	1 ST	

HDC МЕМС 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартный



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 10B AC	Версия
Заказ №	1428960000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118233223	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B CA	Версия
Заказ №	1428980000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118233278	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	1428920000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	1428940000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 24B AF	Версия
Заказ №	1429050000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118233285	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 24B FA	Версия
Заказ №	1429070000	Модуль
GTIN (EAN)	4050118233520	
Кол.	1 ST	

HDC MEMC 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MEMC 2 MC	Версия	
Заказ №	2748560000	Модуль данных, 50 V, 10 A, Количество полюсов: 2, Обжимное	
GTIN (EAN)	4050118890730	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 2	
Кол.	2 ST		