

**HDC MEMC 2 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Версия	Модуль данных, 50 V, 10 A, Количество полюсов: 2, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 2
Заказ №	<a href="#">2748570000</a>
Тип	HDC MEMC 2 FC
GTIN (EAN)	4050118890587
Кол.	2 Штука

## HDC MEMC 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E92202

### Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	34 mm	Высота (в дюймах)	1.3386 inch
Ширина	34.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.3465 inch
Масса нетто	6.42 g		

### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Версия

Вид соединения Обжимное соединение Поперечное сечение соединительного 2.5 mm<sup>2</sup> провода, макс.

Поперечное сечение соединительного 0.14 mm<sup>2</sup> провода, мин.

### Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

### Общие данные

Количество полюсов	2	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Гнездо
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Основной материал	Поликарбонат	Серия	ModuPlug
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 50 V		Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0.8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	10 A	Требуемые вставные слоты	2

### Классификации


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MEMC 2 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC MEMC 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Электрические модули



**Гибкий**  
Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS HD 1 F	Версия
Заказ №	<a href="#">2748620000</a>	Использование данных, 50 V, 10 A, Количество полюсов: 1,
GTIN (EAN)	4050118890815	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HD 4 F	Версия
Заказ №	<a href="#">2748580000</a>	Использование данных, 50 V, 10 A, Количество полюсов: 4,
GTIN (EAN)	4050118890570	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HE 1 F	Версия
Заказ №	<a href="#">2748600000</a>	Использование данных, 50 V, 16 A, Количество полюсов: 1,
GTIN (EAN)	4050118890563	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HS 8 F	Версия
Заказ №	<a href="#">2748640000</a>	Использование данных, 50 V, 5 A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890686	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	

### Пластина экранирования MEMC



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MEMC ADP	Версия
Заказ №	<a href="#">2748740000</a>	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
Кол.	1 ST	

## HDC МЕМС 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Стандартные




#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233315		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429030000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233407		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Кол.	1 ST		

## HDC МЕМС 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Стандартный



#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233223		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233278		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233414		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233353		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429050000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233285		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429070000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233520		
Кол.	1 ST		

## HDC MEMC 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Сопрягаемые детали

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MEMC 2 MC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748560000</a>	Модуль данных, 50 V, 10 A, Количество полюсов: 2, Обжимное	
GTIN (EAN)	4050118890730	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 2	
Кол.	2 ST		