

**HDC MBUS HS 8 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Версия	Использование данных, 50 V, 5 A, Количество полюсов: 8, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Заказ №	<a href="#">2748640000</a>
Тип	HDC MBUS HS 8 F
GTIN (EAN)	4050118890686
Кол.	1 Штука

## HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Глубина	45.9 mm	Глубина (дюймов)	1.8071 inch
Высота	16.8 mm	Высота (в дюймах)	0.6614 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	30.8 g		

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## Версия

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20	Вид соединения	Обжимное соединение
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 28	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.52 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.09 mm <sup>2</sup>		

## Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

## Общие данные

Количество полюсов	8	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Гнездо
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Основной материал	Поликарбонат	Серия	ModuPlug
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	50 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0.8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	5 A	Требуемые вставные слоты	0

## Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Электрические модули



## Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC MEMC 2 FC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748570000</a>	Модуль данных, 50 V, 10 A, Количество полюсов: 2, Обжимное	
GTIN (EAN)	4050118890587	соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 2	
Кол.	2 ST		

## Пластина экранирования MEMC



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

## Основные данные для заказа

Тип	HDC MEMC ADP	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748740000</a>	Shield bus	
GTIN (EAN)	4050118890624		
Кол.	1 ST		

## Обжимные контакты D-SUB



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748730000</a>	Гнездо, Золото, 0,08 - 0,12 мм <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118890549		
Кол.	100 ST		

## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Тип	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748720000</a>	Гнездо, Золото, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118890631		
Кол.	100 ST		

**HDC MBUS HS 8 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****Электрические модули****Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MBUS HS 8 M	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748650000</a>	Использование данных, 50 V, 5 A, Количество полюсов: 8,	
GTIN (EAN)	4050118890716	Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 0	
Кол.	1 ST		