Справочный листок технических дан-

HDC C COAX 50 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Гнездо, Золото, 0.14 - 2.5 mm²	
Заказ №	<u>2748660000</u>	
Тип	HDC C COAX 50 F	
GTIN (EAN)	4050118890679	
Кол.	10 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

^ -			L .			
Ce	DT	и	עמ	1K	ат	ы

Сертификаты	CE	
ROHS	Соответствовать	

Размеры и массы

Масса нетто	2 15 a
иасса нетто	Z. 15 a

Температуры

Предельная температура	-55 °C	135 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	4.8 mm	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	2 mm
Вид соединения	Соединение под пайку	Исполнение вставки	COAX
Цветовой код золото		Поперечное сечение соединительного 2.5 mm ² провода, макс.	
Поперечное сечение соединительного 0.14 mm ² провода, мин.		Поверхность	Золото
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Гнездо
Основной материал	Сплав медный	Серия	ModuPlug
Способ изготовления	круглый	Сечение соединительного провода	0.14 - 2.5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

HDC C COAX 50 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

CTX / HTG / HTX



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

 Тип
 HTG 174
 Версия

 Заказ №
 9012410000
 Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,

 GTIN (EAN)
 4008190009434
 Шестигранный обжим

 Кол.
 1 ST

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

onionina Hamina Hamina		
Тип	HDC MCOAX 4 FC	Версия
Заказ №	<u>2748550000</u>	Модуль, 48 V, 1.5 A, Количество полюсов: 4, Обжимное
GTIN (EAN)	4050118890747	соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	5 ST	