

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Гнездо, Золото, 0.14 - 0 mm ²
Заказ №	2748660000
Тип	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
Кол.	10 Штука



HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 2.15 g

Температуры

Предельная температура -55 °C ... 135 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø 4.8 mm

Длина снятия изоляции 2.5 mm

Вид соединения Соединение под пайку

Измерительное соединение COAX

Цветовой код золото

Поперечное сечение соединительного провода, макс.

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.14 mm²

Провода, макс. 0 mm²

Циклы коммутации ≥ 500

Поверхность Золото

Основной материал Сплав медный

Тип Гнездо

Способ изготовления круглый

Серия ModuPlug

Сечение соединительного провода 0.14 - 0 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000796

ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796

ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04

HDC С COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

СТХ / HTG / HTX



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTG 174	Версия
Заказ №	9012410000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190009434	Шестигранный обжим
Кол.	1 ST	

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MCOAX 4 FC	Версия
Заказ №	2748550000	Модуль, 48 V, 1.5 A, Количество полюсов: 4, Обжимное
GTIN (EAN)	4050118890747	соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	5 ST	