

**HDC C COAX 50 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Версия	Штекер, Золото, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">2748670000</a>
Тип	HDC C COAX 50 M
GTIN (EAN)	4050118890662
Кол.	10 Штука

## HDC C COAX 50 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Длина	26.8 mm	Длина (в дюймах)	1.0551 inch
Масса нетто	2.04 g		

### Температуры

Предельная температура -55 °C ... 135 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	4.8 mm	Длина снятия изоляции	2.5 mm
Вид соединения	Соединение под пайку	Измерительное соединение	
Цветовой код	золото	Исполнение вставки	COAX
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.14 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0 mm <sup>2</sup>
Циклы коммутации	≥ 500	Поверхность	Золото
Основной материал	Сплав медный	Тип	Штекер
Способ изготовления	круглый	Серия	ModuPlug
		Сечение соединительного провода	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C COAX 50 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### СТХ / НТГ / НТХ



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Тип	HTG 174	Версия	
Заказ №	<a href="#">9012410000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190009434	Шестигранный обжим	
Кол.	1 ST		

### Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MCOAX 4 MC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748540000</a>	Модуль, 48 V, 1.5 A, Количество полюсов: 4, Обжимное	
GTIN (EAN)	4050118890754	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1	
Кол.	5 ST		